



ArtikelListe
 1.500.005 Rechenwerk Supercal SC 5 Funk Volumenzähler

- Hinweise:
- Zusatzblätter C/D sind zwingend mitzuliefern.
 - Als Fühlerersatz sind Widerstände (500 - 600 Ohm) im Gerät eingebaut
 - Keine galvanische Trennung zwischen OUT1/OUT2 Transistor (Open Collector)
 - Nur Volumen / Durchfluss / Anzeigetest sichtbar auf Display
 - Energie, Leistung, Vor- und Rücklauf sowie Delta-T werden auf dem Display ausgeblendet
 - Kabelempfehlung:
 Bauseits abgeschirmt
 U72M 1x4x0.6mm²
 U72M 1x4x0.8mm²

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
1 Änderung Artikelnummer	21.03.2024	fld	NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Supercal 5 Funk Volumenzähler	HIA	15.06.2022
					Zeichng.-Nr.: Z4-220615A06-D	A